

**Garant**
**eco-steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/3Lmm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	273836 20/3L
GTIN	4045197612182
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

### Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.  $12,5 \times w$  (**steekdiepte tot 37,5 mm**)

### Opmerking:

Maximale  $\varnothing$  = beperkte werkstuk- $\varnothing$  op grond van de uitvoering.

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan.

Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

## Technische beschrijving

Insteekdiepte $t_{\max}$	37,5 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Steekbreedte w	3 mm
Koplengte $L_1$	54 mm
Functiebreedte $L_4$	21,5 mm
Totale lengte L	113 mm

Serie	Eco
maximale Ø	75 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Klemschroef Type 6	279815 6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600