

Garant**CNMG wisselplaat ruwe afwerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2913 120408
GTIN	4067263094036
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM
Aantal	30
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Hoofdtoepassing	M
Inhoud	250322 HB7130-2
Soort	HB7130-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2913 120408