


SNMG wisselplaat ruwe afwerking 50 st., HBT130, Maat: 120408

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3973 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Inhoud	251396 HBT130
Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	2 - 6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 mm/min
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408

Soort	HB130
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3973 120408