



## Oogbout, Schroefdraad-Ø: M36



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M36
GTIN	2050001757937
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

**Opmerking:**

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

### Technische beschrijving

Totale hoogte F	128 mm
Gewicht	2,15 kg
Kraag-Ø oplegvlak C	75 mm
Buiten-Ø ring B	126 mm
Draadlengte moer E	26 mm
Schroefdraad-Ø	M36
Binnen-Ø ring A	70 mm

## Gegevensblad

Draadlengte	54 mm
Maat D	28 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	16 t
Producttype	Ringschroef