

Garant**RCMX wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 1204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2825 1204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,5 mm
ISO-code wisselplaat	RC.X 1204
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Inhoud	260650 HB7020-2
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken

Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2825 1204