

Garant**VB.T 160404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261232 HB7020
GTIN	4045197699800
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160404 HB7020 Soort: HB7020

Spaanbreker: SM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien