

**Voordeelverpakking afsteekplaat links 50 stuks HB9140****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2717 4
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Inhoud	273535 4
Steekbreedte w	4 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB9140
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	K
Continu	geschikt		

Onregelmatig	geschikt
Onderbroken	geschikt
nat maximaal	geschikt

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2717 4