

Garant

eco-Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik Insteek D1 / D2: 26/39mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273891 26/39
GTIN	4045197516701
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. **273840 – 273851**.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Inwendige koeling: ja

Steekbreedte w: 3 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 13 mm

Spanschroef: 279815 9

Technische beschrijving

minimale 1e insteek-Ø D_1	26 mm
maximale 1e insteek-Ø D_2	39 mm
maximale snijdiepte t_{max}	13 mm
Serie	Eco
Spanschroef	279815 9

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaatouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910