

**CNMG wisselplaat ruwe afwerking 50 st., HBT020, Maat: 160612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3905 160612
GTIN	4067263092803
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	250221 HBT020
Hoofdtoepassing	P
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte $a_{p \max}$	5.5 mm
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Aantal	50
Soort	HBT020
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	PR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3905 160612
