

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 160402****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2857 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Aantal	50
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2,5 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhoud	261150 HB7035-2

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2857 160402