

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2857 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Inhoud	261152 HB7035-2
Aantal	50
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,

Soort	HB7035-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2857 160404