

Garant**VNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2972 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Inhoud	251802 HB7140-2
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm

Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2972 160404