

**Garant****eco-Steekdraaihouder, lange schacht, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273862 25/3
GTIN	4045197582102
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm<sup>2</sup>). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Opmerking:**

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	36,5 mm
Steekbreedte w	3 mm
Insteekdiepte t <sub>max</sub>	21 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	26,5 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Totale lengte L	130 mm
Serie	Eco

Schachtbreedte b	25 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Klemschroef Type 6	279815 6
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600