

Garant**VBGT 110301, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	AM
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,1 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	N
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat

ISO-code wisselplaat	VBGT 110301
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien