

**Garant**
**eco-Klemhouder, rechts, Schachtbreedte b: 25mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273845 25
GTIN	4045197517449
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoefoevoer naar de snijkant.

**T.b.v.:**

Snijplaathouders nr. 273881 en 273891.

**Levering:**

Inclusief montageschroeven.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen in combinatie met GARANT eco-systeem opname nr. **317900** – **319886** en GARANT eco-snijplaathouder nr. **273880** – **273891** mogelijk. Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 % tot 50% verlagen.

Inwendige koeling: ja

Koplengte L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Totale lengte L: 109 mm

Bout: 279815 9

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	20,5 mm
Bout	279815 9
Schachtbreedte b	25 mm
Totale lengte L	109 mm
Serie	Eco

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder

---

## Accessoires

Klemschroef	279910
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemschroef Type 9	279815 9
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20