

Garant

Voordeelverpakking RDMW 12T3 MOTN, HB7520, 50 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2149 UNI
GTIN	4069515046701
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT kopieer- en vlakfrezen nr. 212145 – 212160.

Inhoud:

50 x 212285 UNI

Opmerking:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	RDMW 12T3 MOTN
Type	UNI
Snijmateriaal	HM
Inhoud	50 st.
Soort	HB7520
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	275 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	125 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	210 m/min	M
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	240 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2149 UNI