

**VBMT 160404, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261182 CA6525 |
| GTIN | 4960664492350 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

VBMT 160404 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Hoofdtoepassing | M |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2 mm |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 140 m/min |
| Spaanbreker | HQ |
| Voeding f | 0,05 - 0,25 mm/omw, |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort | CA6525 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | VBMT 160404 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |