

Garant**eco-Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273860 25/2
GTIN	4045197581921
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

Technische beschrijving

Insteekdiepte t_{\max}	14 mm
Koplengte L_1	33,5 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Steekbreedte w	2 mm
Functiebreedte L_4	26,5 mm
Totale lengte L	105 mm
Serie	Eco
Schachtbreedte b	25 mm

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 6	279815 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600