

bimos

ESD-werkdraaistoel TEXON, Supertec, met wielen, laag, Kleur van de zitting: ESD



Bestelgegevens

Bestelnummer	972715 ESD
GTIN	4099883003952
Artikelklasse	96J

Omschrijving

Uitvoering:

TEXON werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Ingecapseld mechanisme dankzij Clean Cover; gesloten, gladde oppervlakken. Aluminium kruisvoet, antraciet. Met ergonomische instelmogelijkheden: Zithoogteverstelling, Auto-Motion-technologie (rugleuning en zitting bewegen synchroon met het lichaam), Flex-Back (rugleuning kan in drie verschillende posities worden vergrendeld), antischokbeveiliging (rugleuning kan na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten). Ergonomisch gevormde rugleuning. Zitting met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant.

Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren.

Zitting en rugleuning van Supertec. Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, snijbestendig, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en integraal schuim. Volledige afleiding voor alle componenten.

Norm:

DIN 61340-5-1

Technische beschrijving

Gegevensblad

Serie	TEXON
Belastbaarheid	150 kg
Synchroonmechanisme	ja
Hoogteverstelling uitvoering	gasveer
Gewicht	18 kg
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Zittingbreedte	480 mm
Kruisvoet uitvoering	Wielset
Wielen uitvoering	Dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren
Rugleuning hoogte	625 mm
Materiaal zitting	Supertec
Norm	DIN 61340-5-1
Zittingdiepte	455 mm
Uitvoering	met rollen
Kleur zittingmateriaal	zwart
Belastbaarheid stoel	150 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	450 - 620 mm
Producttype	ESD-werkdraaistoel