

bimos

Werkdraaistoel TEXON, Supertec, met wielen, laag, Kleur van de zitting: BLACK



Bestelgegevens

Bestelnummer	965465 BLACK
GTIN	4099883003679
Artikelklasse	96J

Omschrijving

Uitvoering:

TEXON werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Ingecapseld mechanisme dankzij Clean Cover; gesloten, gladde oppervlakken. Aluminium kruisvoet, zwartgrijs. Met ergonomische instelmogelijkheden: Zithoogteverstelling, Auto-Motion-technologie (rugleuning en zitting bewegen synchroon met het lichaam), Flex-Back (rugleuning kan in drie verschillende posities worden vergrendeld), antischokbeveiliging (rugleuning kan na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten). Ergonomisch gevormde rugleuning. Zitting met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant.

Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren.

Zitting en rugleuning van Supertec. Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, snijbestendig, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en integraal schuim.

Norm:

DIN 68877

Technische beschrijving

Gegevensblad

Rugleuning hoogte	625 mm
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Norm	DIN 68877
Hoogteverstelling uitvoering	gasveer
Zittingbreedte	480 mm
Serie	TEXON
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Belastbaarheid	150 kg
Zittingdiepte	455 mm
Uitvoering	met rollen
Gewicht	18 kg
Synchroonmechanisme	ja
Kruisvoet uitvoering	Wielset
Materiaal zitting	Supertec
Kleur zittingmateriaal	zwart
Wielen uitvoering	Dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren
Belastbaarheid stoel	150 kg
Hoogteverstelling bereik	450 - 620 mm
Producttype	Werkdraaistoel