

**Garant****VB.T 160404, Soort: HU7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VB.T 160404 HU7310 Soort: HU7310  
Spaanbreker: AM  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	AM
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	N

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	VBGT 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien