

**Garant****Eco-steekdraaihouder, lange schacht, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273863 25/3
GTIN	4045197582133
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Opmerking:**

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006 – 319136.

**Technische beschrijving**

Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Functiebreedte $L_4$	26,5 mm
Koplengte $L_1$	36,5 mm
Insteekdiepte $t_{\max}$	21 mm
Steekbreedte w	3 mm
Totale lengte L	130 mm
Serie	Eco

Schachtbreedte b	25 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef Type 6	279815 6
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600