

Garant**VB.T 160404, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261232 HB7310
GTIN	4045197696267
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160404 HB7310 Soort: HB7310
Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Snedecndities	continu
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	AM

Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBGT 160404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien