

Garant
**eco-Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik Insteek
D1 / D2: 43/60mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273890 43/60
GTIN	4045197516640
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. **273840 & minus; 273851**.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale \varnothing voor de eerste insteek / D_2 = maximale \varnothing voor de eerste insteek.

Inwendige koeling: ja

Steekbreedte w: 3 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 13 mm

Spanschroef: 279815 9

Technische beschrijving

minimale 1e insteek- \varnothing D_1	43 mm
maximale snijdiepte t_{max}	13 mm
maximale 1e insteek- \varnothing D_2	60 mm
Serie	Eco
Spanschroef	279815 9

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaatouder

Accessoires

Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9