

**Volprofielplaat 60° buiten links, HB7010, Oplopend met: 1,25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270720 1,25
GTIN	4045197367495
Artikelklasse	21J

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Volprofielplaat 60°** voor buitendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6g.

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	1,25 mm
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Inzetsoort	links
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HB7010
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF-LH
Draadsoort	M
Draadsoort	MF

Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		