


Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261313 20/11
GTIN	4045197653871
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	24 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 2020K11
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500