

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Funcatiebreedte L ₄	32 mm
Koplengte L ₁	23,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Onderlegplaat	269005 8
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	16 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
ISO-code houder	SVHCR/L 2525M16
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500