

**LOCTITE**

**Secondelijm, 20 g, Producent-ID: 401**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	083352 401
GTIN	4100630401201
Artikelklasse	04L

## Omschrijving

### Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

### Toepassing:

Universele secondelijm voor nagenoeg alle materialen zoals kunststoffen, elastomeren, metaal, bij voorkeur voor **papier, karton, hout, leer en weefsel**.

### Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

## Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Fabrikantnummer	LOCTITE 401
Handvastheid na	5 - 10 s
Treksterkte	20 N/mm <sup>2</sup>
Dynamische viscositeit	70 - 110 mPas

## Gegevensblad

Opslagtemperatuur	2 °C
Kleur	transparant
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
geschikt voor materiaal	Glas
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	Papier
geschikt voor materiaal	Weefsel
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Leer
geschikt voor materiaal	Elastomeer
Temperatuur toepassingsgebied	-40 °C
Vorm	vloeibaar
Dichtheid	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Inhoud	20 ml
maximale spleetmaat	0,15 mm
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm