

Garant**Volprofielplaat 60° binnen rechts, HB7020, Oplopend met: 0,5mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270749 0,5 |
| GTIN | 4045197463036 |
| Artikelklasse | 21J |

Omschrijving

Uitvoering:**Volprofielplaat 60°** voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Draadspoed | 0,5 mm |
| Binnen-/buitentoepassing | binnen |
| Inzetsoort | rechts |
| Wisselplaatprofiel | Volprofiel |
| Soort | HB7020 |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6H |
| Draadsoort | M |
| Draadsoort | MF |
| Draadsoort | M-LH |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Draadsoort | MF-LH |
| Flankhoek | 60 graden |
| Dikte | 1,85 mm |
| Plaatafmeting L | 6 mm |
| Producttype | Wisselplaat voor het draadsnijden |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 200 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 180 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | beperkt geschikt | 160 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 90 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | 70 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | beperkt geschikt | 30 m/min | H |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 90 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 90 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 50 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 120 m/min | K |
| CuZn | beperkt geschikt | 120 m/min | N |
| Continu | beperkt geschikt | | |
| Onregelmatig | geschikt | | |
| Onderbroken | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |