

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261312 12/11
GTIN	4045197655943
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Functiebreedte L ₄	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
ISO-code houder	SVJCR/L 1212F11
Koplenkte L ₁	21,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500