

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
ISO-code houder	SVJCR/L 2020K16
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Koplengte L ₁	29,5 mm
Onderlegplaat	269005 8
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Onderlegplaat Type 8

269005 8

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500