

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261308 16/11
GTIN	4045197655899
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
ISO-code houder	SVHCR/L 1616H11
Functiebreedte L ₄	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L ₁	13 mm
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500