

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	269005 8
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
ISO-code houder	SVJCR/L 2525M16
Koplengte L ₁	32,5 mm
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	16 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 8	269005 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500