

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261308 20/11
GTIN	4045197655905
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	25 mm
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	SVHCR/L 2020K11
Koplengte L ₁	17 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500