



Oogbout, Schroefdraad-Ø: M42



Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M42
GTIN	2050001757920
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Opmerking:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	M42
Draadlengte moer E	30 mm
Buiten-Ø ring B	144 mm
Gewicht	4,15 kg
Binnen-Ø ring A	80 mm
Totale hoogte F	147 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	85 mm

Gegevensblad

Draadlengte	63 mm
Maat D	32 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	24 t
Producttype	Ringschroef