

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SVJCR/L 2525M11
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Plaatafmeting	11 mm
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	26 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500