

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	15 mm
ISO-code houder	SVHCR/L 2020K16
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Schachtgrootte	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 8
Functiebreedte L ₄	25 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 8

269005 8

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500