

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261312 25/16
GTIN	4045197653857
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	269005 8
Koplengte L ₁	32,5 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SVJCR/L 2525M16
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500