

WEKEM®**Hogetemperatuur-siliconenpatroon, 310 ml, Kleur: RED****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083495 RED
GTIN	4260205360347
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Siliconenpatronen voor het afdichten, verlijmen, verzegelen en voor het compenseren van tolerantie- en temperatuurverschillen.

Voor verwarmingsketels, airconditioners, drogers; ook ideaal geschikt als vervormbare afdichting van motoren, transmissies, enz. **Acetaatbinding**, zeer elastisch, hittebestendig tot 300 °C.

Toepassing:

Afdichting van motorbehuizingen, transmissie-, ventiel- en behuizingsdeksels, oliebakken, oliepompen, waterpompen, verwarmingsinstallaties, industriële ovens en tegelkachels, uitlaatgaskanalen, klimaatregelingsapparaten, accuboxen en schijnwerpers.

Technische beschrijving

Kleur	rood
Fabrikantnummer	HT-siliconen presspack
Vorm	pasteus
Volledig uitgehard na	1440 min
Verwerkingstemperatuur	5 - 35 °C

Eigenschap	oliebestendig
Eigenschap	weerbestendig
Eigenschap	duurzaam elastisch
Eigenschap	vetbestendig
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Vlampunt	100 °C
Opslagtemperatuur	5 - 25 °C
Inhoud	310 ml
Chemische basis	Siliconen
Rekbaarheid	300 %
Handvastheid na	5 min
geschikt voor materiaal	Keramiek
geschikt voor materiaal	Edelstaal
geschikt voor materiaal	Glas
geschikt voor materiaal	Aluminium
Hardheid volgens Shore A	30
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Temperatuur toepassingsgebied	-60 - 260 °C
Productnaamattribuut	310 ml
Producttype	Afdichtmassa

Accessoires

Volledig ommantelde patroonpistolen, assortiment,4-delig Type	083502
Perslucht-patroonpistool	083507
Patroonpistool12:1 Type	083501
Patroonpistool	083500