

Garant**Weldonhouder Vorm AD, SK 40 ultrakort, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300410 32
GTIN	4045197284372
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Bovendien tweede bevestigingsschroef in de groef.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Norm:

Ähnlich DIN 69871.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308830, reserveschroef nr. 309901.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Opname	SK 40 ultrakort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Spanschroef voor Weldonopname ultrakort Voor klauwplaat span-Ø D1 32 mm	309901 32
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40