

**Tweecomponenten-lijm, Producent-ID: DP110****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083374 DP110
GTIN	4054596676824
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur. Voor het verlijmen van metalen, harde kunststoffen, hout, oppervlakken met poedercoating en vezelcomposiet.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN3 en mengbuisjes nr. 083383 gr. MIXER gebruiken.

Technische beschrijving

Treksterkte	17 N/mm ²
Fabrikantnummer	DP110
Dynamische viscositeit	65000 mPas
Verwerkingstemperatuur	20 °C
Eigenschap	weerbestendig
Eigenschap	taai-elastisch

Eigenschap	waterbestendig
Vorm	vloeibaar
Kleur	doorschijnend
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	Keramiek
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Beton
Temperatuur toepassingsgebied	-55 °C
Trekvastheid	0,71 N/mm ²
Inhoud	50 g
Chemische basis	Epoxyhars
Opslagtemperatuur	15 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Hardheid volgens Shore A	40
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Volledig uitgehard na	20 - 30 min
Handvastheid na	8 - 10 min
maximale spleetmaat	0,15 mm
bestand tegen stoten en trillingen	nee
Overlappingssterkte	17 N/mm ²
Producttype	Tweecomponenten-lijm

Accessoires

Accessoire voor 2-componentenlijm Uitvoering KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Handdoseerpistool Uitvoering PISTOLE	083373 PISTOLE
Tweecomponenten-mengnippelSet 36-delig Uitvoering MIXER	083383 MIXER

