

Garant**Weldonhouder Combi, slank Vorm ADB, SK 40 A = 100, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300422 6
GTIN	4045197287601
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

· **Boringtolerantie D₁ in H4 (nauwkeuriger dan DIN).**

Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN1835 vormB+E en DIN6535 vormHB+HE.

Levering:

Inclusief kogelgewricht-spanschroef **voor systeem Weldon en Whistle-Notch** en doorboorde aanslagschroef.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reservespanschroef 309905 M6, 309905 M8.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Ø D ₂	13 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₃	18 mm
Buiten-Ø D	28,33 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40