

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261331 20/11
GTIN	4045197653994
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Halsbreedte L ₄	12 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	AH20Q SVJCR/L11
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Koplengte L ₁	38 mm
Middenverplaatsing L ₃	4,6 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L ₂	19 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D _s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500