



Oogbout, Schroefdraad-Ø: M6



Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M6
GTIN	2050001757999
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Opmerking:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Buiten-Ø ring B	45 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	25 mm
Gewicht	0,09 kg
Totale hoogte F	45 mm
Draadlengte moer E	10 mm
Binnen-Ø ring A	25 mm
Schroefdraad-Ø	M6

Gegevensblad

Draadlengte	13 mm
Maat D	10 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	0,4 t
Producttype	Ringschroef