

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	12,5 mm
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
ISO-code houder	SVVCN 2525M16
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	38 mm
Plaatafmeting	16 mm
Schachtgrootte	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Onderlegplaat	269005 8
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	72,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Onderlegplaat Type 8	269005 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500