

LOCTITE**Secondelijm, 20 g, Producent-ID: 454**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083352 454
GTIN	5010266454160
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Toepassing:

Universele secondelijm-**gel**. Geschikt voor **nagenoeg alle materialen**. Druipt niet, ideaal voor toepassingen op verticale oppervlakken of bovenhands.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 454
Treksterkte	20,9 N/mm ²
Handvastheid na	5 - 10 s
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Dynamische viscositeit	150 - 450 mPas

Opslagtemperatuur	2 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Kleur	transparant
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Leer
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	Papier
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Karton
geschikt voor materiaal	Elastomeer
geschikt voor materiaal	poreuze materialen
Klasse gevaarlijke stoffen	9
Eigenschap	trekt niet in
Eigenschap	druppelvrij
Temperatuur toepassingsgebied	-40 °C
Vorm	Gel
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Dichtheid	1,05 g/cm ³
Inhoud	20 ml
maximale spleetmaat	0,15 mm
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm