

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L ₁	44 mm
Middenverplaatsing L ₃	3,5 mm
ISO-code houder	AH25R SVJCR/L16
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Halsbreedte L ₄	14,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø D _{min}	28 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	24 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500