

Garant**Weldonhouder vorm ADB, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300350 14
GTIN	4045197284198
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/Rfid-chip-boring.

GARANT –

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	12
Span-Ø D ₁	14 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	44 mm
Opname	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm	309900 12