

Garant**Weldonhouder Combi, slank Vorm ADB, SK 40 A = 100, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300422 12
GTIN	4045197287632
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Boringtolerantie D₁ in H4 (nauwkeuriger dan DIN).**

Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN1835 vormB+E en DIN6535 vormHB+HE.

Levering:

Inclusief kogelgewricht-spanschroef **voor systeem Weldon en Whistle-Notch** en doorboorde aanslagschroef.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reservespanschroef 309905 M6, 309905 M8.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Ø D ₃	22 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	17 mm
Buiten-Ø D	34,22 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40

Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40