

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	AH20R SVUCR/L11
Koplengthe L_1	24 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500